


SQC - Contrôle statistique de la qualité garanti pendant les phases de production



Pourquoi choisir SQC ?

Le contrôle statistique de la qualité ne se limite pas à la collecte, le calcul et le reporting des données. SQC fournit également des informations en temps réel, qui permettent à l'opérateur de réagir très rapidement en cas de dépassement de tolérances. Ainsi le processus de production peut être maîtrisé en supprimant le surdosage coûteux et le sous-dosage illégal.



Fonctionnalités de reporting

Le système est capable de générer plusieurs rapports dont deux rapports statistiques destinés à l'évaluation de différentes périodes de production. Forts de ces précieuses données, les responsables sont en mesure de prendre des décisions plus avisées afin de contrôler au mieux leurs processus. Ces rapports sont disponibles en permanence et peuvent être exportés vers une clé USB ou encore sur un serveur.



Respect de la réglementation

L'IND890SQC aide à garantir la fabrication de produits de grande qualité, en conformité avec les réglementations nationales et internationales en matière de contenu net, ainsi que les directives globales telles que celles de l'IFS (International Featured Standards for food) et du BRC (British Retail Consortium).



Connectivité des périphériques


L'application SQC-890 est également compatible avec un certain nombre de périphériques, tels que les lecteurs de codes-barres pour une saisie facile des données, les clés USB, les distributeurs automatiques de comprimés (LV11) et les imprimantes pour imprimer les différents rapports.



Terminal de pesage IND890sec

Le contrôle statistique de la qualité. Pour un pesage précis et la maîtrise des processus

L'application SQC-890 apporte une aide précieuse et garantit une qualité irréprochable tout au long des processus de production. Elle sert à contrôler la cohérence du poids des produits. Le terminal IND890SQC permet de répondre aux exigences de base de tout système de contrôle pendant les phases de production. C'est simple, rapide, fiable et objectif.



Application SQC-890

Application de contrôle statistique de la qualité pour terminal de pesage IND890

Avantages

- Le processus de remplissage est totalement maîtrisé.
- Définition d'un grand nombre de produits à contrôler.
- Plusieurs systèmes de tolérance sont proposés, ce qui simplifie le respect des réglementations.
- Saisie rapide et précise des informations au moyen de l'HMI tactile.
- Il est possible de générer deux rapports pour chaque produit.
- Les rapports peuvent être exportés vers une clé USB pour un transport des données plus simple, ou sur un serveur accessible par tout le réseau.
- Identification plus simple des difficultés grâce aux messages d'alerte et de rejet.
- Une ligne d'information fournit un message destiné à l'opérateur, qui indique la réussite ou l'échec d'une série d'échantillon ou de statistiques.



Caractéristiques techniques

Écran tactile	Standard sur tous les modèles 10", mesurés en diagonale
Protection de l'environnement	Classe IP69K, convient aux environnements industriels difficiles. Boîtier antirouille avec fini de surface Ra<0,8µm
Afficher	Facile à lire grâce à une interface et des icônes intuitives
Mémoire de données	Carte de stockage Compact Flash, livrée en série sur tous les modèles
Interface de balance	La balance comprend les interfaces suivantes : Analog, IDNet, SICS et SICSpro
Connectique	Connexion Ethernet pour intégration dans les réseaux industriels. Il est également possible de sélectionner et d'installer jusqu'à six interfaces (balances, USB, série (RS-232), notamment) pour la connexion à un ordinateur, une imprimante ou encore un lecteur de codes-barres
Options d'affichage HMI	Disponible en montage panneau et en montage pour environnement difficile Le boîtier pour environnement difficile comprend une structure ergonomique et pivotante pour un montage mural ou sur paillasse

www.mt.com/IND890SQC

Plus d'informations

France

Mettler-Toledo SAS
18/20 avenue de la Pépinière
78220 Viroflay
Tél. +33 1 30 97 17 17
Fax +33 1 30 97 16 16

Canada

Mettler-Toledo, Inc.
2915 Argentinia Road, Unit 6
Mississauga, Ontario, L5N 8G6
Tél. (1) 905 821 4200

Belgique

N.V. Mettler-Toledo S.A.
Leuvensesteenweg 384
1932 Zaventem
Tél. +32 2 334 02 11
Fax +32 2 334 03 34
contact.be@mt.com

Suisse

Mettler-Toledo (Suisse) GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Tél. +41 44 944 45 45
Fax +41 44 944 45 10

Sujet à modifications techniques
© 10/2013 Mettler-Toledo AG
MarCom Industrial MTSI 44098584

